

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
35/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213002 35/4 |
| GTIN | 4062406266462 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------|
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1,2 mm |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Ulkoneman pituus L_1 | 70 mm |
| Sarja | Power Q |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 22,55 mm |
| Porrastuskulma α_{max} | 1,52 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$ | 68 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Asetuskulma κ | 15 astetta |

| | |
|---|----------------|
| Terän $\varnothing D_c$ | 35 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 150 mm |
| $\varnothing D_3$ | 25 mm |
| Varren $\varnothing D_5 h_6$ | 32 mm |
| Sopiva kääntöterä | XOMU094812 |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$ | 60 mm |
| varren malli | Lieriövarsi |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7 | 219799 7 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 10IP | 674252 10IP |