

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 25 mm, Nelikulma: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290332 17
GTIN	4062406352271
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

soveltuu nelikulmalle	17 - 19 mm
Keskisiirto L ₃	8,5 mm
Hyötypituus L ₁	52 mm
Varren Ø	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Teränpidin-Ø D ₁	16 mm
Ruuvi	290399 3
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

