

**Garant****Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 32 mm, Nelikulma: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290334 14
GTIN	4062406352288
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Ruuvi	290399 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	13 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	50 mm
Varren Ø	25 mm
soveltuu nelikulmalle	14 - 16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

