

Garant**XOMU094812ZZER, HB4020, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).

Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Säätösäde, kun $a_{p \max} \cdot 2$ mm

Syöttö f_z / hammas: 1,1 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Syöttö f_z / hammas	1,1 mm
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB4020
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	AlTiCrN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		