

Garant**XOMU094812ZZER, HB4030, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213025 ST1400
GTIN	4062406266561
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:**Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 2 mmSyöttö f_z / hammas: 1,1 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	1,1 mm
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU094812ZZER
Laji	HB4030
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	TiCn-Al ₂ O ₃
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		