

**Garant****XOMU094812ZZER, HB4430, Tyyppi: TI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213032 TI
GTIN	4062406266592
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:****Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 2 mmSyöttö  $f_z$  / hammas: 0,6 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	TI
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB4430
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	0,8 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	PVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		