

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 2,5-12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438965 2,5-12,5
GTIN	2050002040939
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

**Tekninen kuvaus**

Toistotarkkuus	0,005 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
uran pienin leveys	0,4 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,2 N
Mittausalue	2,5 - 12,5 mm

virheraja	0,015 mm
Terän säde	0,1 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	12 mm
Uran suurin syvyys	0,7 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2
---------------------------	-----------

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965