

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 5-15mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	438965 5-15
GTIN	2050002040960
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
virheraja	0,015 mm
KM-kärkikuulan Ø	0,6 mm
uran pienin leveys	0,8 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	35 mm

Mittausalue	5 - 15 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Mittausvoima	0,8 - 1,2 N
Uran suurin syvyys	2,3 mm
Toistotarkkuus	0,005 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
-----------------------------	-------------

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2