

Garant
XOMU146715ZZER, HB4030, Tyyppi: ST1400


Tilaustiedot

Tilausnumero	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).

Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 3 mm

Syöttö f_z / hammas: 1,3 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	1,3 mm
Nirkon säde	1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU146715ZZER
Laji	HB4030
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p\max}$	1,3 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	TiCn-Al ₂ O ₃
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		