

**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4430, Tyyppi: TI**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	213046 TI
GTIN	4062406267155
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus**
**Malli:**

**Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).

**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 3 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,8 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	TI
Syöttö $f_z$ / hammas	0,8 mm
Nirkon säde	1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU146715ZZER
Laji	HB4430
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	3 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	PVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		