

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:**Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	1,2 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU146715ZZER
Laji	HB4130
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	AlTiCrN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		