

**Sähköeristenteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M Scotch® Super 88 ja **Scotch® Super 33+** ovat erityisen elastisia ja UV-kestäviä Premium-teippejä. Niillä on erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet ja ne kestävät erittäin hyvin kosteutta, emäksiä, useita happoja ja liuottimia.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
Paksuus: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,18 mm
Leveys	19 mm
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Varaston ilmankosteus	75 %
Valmistajamerkintä	Scotch® Super 33+
Säilytyslämpötila	10 - 27 °C

lämmönkestävyys enintään	-18 - 90 °C
Vähimmäissäilyvyysaika	60 kk
Erityisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erityisominaisuus	kosteudenkestävä
Teippityyppi	Yksisivuinen
Pituus	6 m
Lineri olemassa	ei
Väri	musta
Tuotetyyppi	Teippi