

HOLEX**Liuskakaralaikka Huopa / kangas, keskikova, Pään Ø×pään leveys: 30X20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554920 30X20 |
| GTIN | 4062406272203 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan **hiontatehoa** voidaan **parantaa** yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Suositteltu kierrosluku | 7500 min ⁻¹ |
| Enimmäiskierrosluku | 14000 min ⁻¹ |
| Pään leveys | 20 mm |
| Pään Ø | 30 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Rakeistus-vertailu | 180 / 150 |
| Hienousaste | keskikova |

| | |
|--------------------|------------------|
| Tuotenimen määrite | keskikova |
| Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |