

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys / laatikot, 12x20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 800/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	400 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Oven hyötykorkeus	525 mm
Ovien lkm	1
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Hyötyleveys	350 mm
Oven pysäytin	Vasen
Paino	41,3 kg
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Oven korkeus	525 mm
Syvyys	650 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 800/525 mm	927422 800/525
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21