



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	643233 12
GTIN	4000896046881
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoidulla korroosionsuojalla.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	24,6 mm
Kuusikulma	12 mm
Pituus	60 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 7422
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin

Malli	TiN-pinnoitettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
kuulapää	ei
lukitusholkki	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy