



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	643333 14
GTIN	4000896232307
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi.

Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoidulla korroosionsuojalla.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Kuusikulma	14 mm
vääntöpuolen Ø	24,6 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 7422
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Malli	TiN-pinnoitettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	TiN
Tuotetyyppi	Avainhylsy