



## Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643333 12
GTIN	4000896232536
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi.

Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoidulla korroosionsuojalla.

**Käyttö:**

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

**Standardi:**

**DIN 7422**

**Raaka-aine:**

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	24,6 mm
Pituus	140 mm
Kuusikulma	12 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 7422
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Malli	TiN-pinnoitettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	TiN
Tuotetyyppi	Avainhylsy