

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 26×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×20G.

Asennusvaunu 30×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930634 tai numerolla 930636 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Korkeus	885 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg

Leveys	750 mm
Ovien lkm	0
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	0
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	600 mm
Paino	56 kg
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon korkeus	700 mm
Hyötykorkeus	600 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930634 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X24	951972 30X24