

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 36×20G.

Asennusvaunu 40×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930744 tai numerolla 930746 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Hyötykorkeus	600 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm

Paino	65 kg
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Korkeus	885 mm
ComfortClose	ei
Syvyys	600 mm
vierintäreunus	kyllä
Pyörän Ø	125 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Ovien lkm	0
Leveys	1000 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	0
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 40X24	951972 40X24