



## Kompakti akkuvannesaha, Tyyppi: M18FBS85



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**Kompakti, tehokas, akkukäyttöinen FUEL™ -vannesaha POWERSTATE™-moottorilla mobiiliin sahaukseen. Helppo käsitellä.**

- **Helppo sahanterän vaihto ilman työkaluja.**
- **Sahanterän portaattomasti säädettävä nopeus nopeuskytkimellä.**
- **Tukeva metallirakenne, metallikoukku.**
- **Sahausalueen LED-valaistus.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, 2x M18 B2 akku, bi-metallivannesaha 14 TPI, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja tarvikkeet löytyvät nroilla 073816 ja 073809. Sopivat vannesahanterät tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Vannesahanterän leveys	13 mm
Vannesahanterän pituus	898 mm
Valmistajamerkintä	M18FBS85-202C
Paino	6 kg
Akkutyypä	Litiumioni

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäistyöstösyvyys 90°	85 mm
Nauhan nopeus	0 - 165 m/min
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C