



## Akkukäyttöinen iskuporaruuvain ProCORE, Tyyppi: GSB18110C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin** vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

#### Harjaton EC-moottori.

**KickBackControl** automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla. Moottorijarru.

#### Etu:

Pään pituus ainoastaan 184 mm.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

## Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkutyyppe	Litiumioni
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	82 mm
Valmistajamerkintä	GSB 18V-110C
enimmäisvääntömomentti kova	85 Nm
Paino	2,1 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 480 min <sup>-1</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
akun jännite	18 V
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	12,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	2,5 m/s <sup>2</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min <sup>-1</sup>
enimmäisvääntömomentti pehmeä	47 Nm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

---

## Tarvikkeet

Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V

073856 C18