



## Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri, Tyyppi: GAS1810L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Akkupölynimuri mobiiliin imurointiin. Helppo kuljettaa ja mukava käsitellä hihnojen ansiosta, joihin pölynimuri voidaan ripustaa.

#### Toimituksen sisältö:

##### Ilman akkua ja ilman laturia.

- 1 x lattiasuutin, Bosch-numero: 2608000707
- 1 x rakosuutin, 250 mm, Bosch-numero: 2608000661
- 1 x olkahihna, Bosch-numero: 2608000706
- 4-osainen rullasarja, Bosch-numero: 2608000705
- 1 x sovitin sähkötyökaluille, Bosch-numero: 2608000708
- 1 x polviputki, Bosch-numero: 2608000659
- 1 x litteä laskostettu suodatin, Bosch-numero: 2608000663
- 3tlg. Imuputkisarja, Bosch-numero: 2608000660
- 1 x letku, 1,6 m, Bosch-numero: 2608000658

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866. Sopivan automaattisen käynnistysjärjestelmän löydät alkaen nrosta 070237.

### Tekninen kuvaus

Säiliöiden tilavuus	7,5 l
Paino ilman akkua	6 kg

Imuletkun pituus	1,6 m
Akkutyyppe	Litiumioni
Valmistajamerkintä	GAS 1810L
Tilavuusvirta	1440 l/min
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppe	Märkä- ja kuivaimuri