

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 800/6
GTIN	4062406273637
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Ovien lkm	0
Leveys	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Laatikoiden lukumäärä	6
Paino	137 kg
Syvyys	600 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

---

**Tarvikkeet**

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930735 800
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930743 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930743 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930743 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930743 75