

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 930705 900/7 |
| GTIN | 4062406273705 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Korkeus: 900 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 800 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 800 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------|
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Ovien lkm | 0 |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 |
| Hyötykorkeus | 800 mm |
| Paino | 144 kg |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm |
| Korkeus | 900 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 800 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 50 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 125 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 125 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 250 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×20 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 7 |
| Syvyys | 600 mm |
| Vetoalustojen määrä | 0 |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |

| | |
|---|--|
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 36×20G |
| Tuotetyyppi | Työkalukaappi |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21 | 914227 HU21 |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm | 930735 900 |
| Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm | 930743 100 |
| Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm | 930743 125 |
| Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm | 930743 250 |
| Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm | 930743 50 |
| Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm | 930743 75 |