



Putkileikkuri TubiX®, pikasäätö, Ø enintään: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	818380 35
GTIN	4003773084907
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja pitkäikäinen metallirunko magneesiumia, neulalaakeroidut ohjausrullat ja leikkuuterä. Käsikäyttöinen purseenpoistaja upotettavissa runkoon. Sisältää varaleikkuuterän.

Etu:

Pysyy kiinni putkessa **QuickLock**-kiinnityksellä.

· **Leikkuuterän nopea ja tarkka paikoittaminen putken eri halkaisijoihin.**

Käyttö:

Yleisesti **kupari-, alumiini- ja ohutseinäisten INOX-putkien** katkaisemiseen (seinän paksuus kork. 2 mm).

Varaosat:

Varaleikkuuterä, jossa on neulalaakeri ja pikavaihtoakseli, katso nro 818385.

Tekninen kuvaus

Leikkuukiekon leveys	6,2 mm
Leikkuukiekon reikä	7,8 mm
Putken ulko-Ø	6 - 35 mm
Leikkuukiekon Ø	20 mm
Valmistajamerkintä	TubiX
Paino	375 g
Pituus	180 mm

Leveys	65 mm
Korkeus	40 mm
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Varaterä Tyyppi 1	818385 1
-------------------	----------