



## Rakotulkkinauhalla 150 mm × 5 m, ruostumaton, Paksuus: 0,2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	478540 0,2
GTIN	2050002041684
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

**Ruostumaton**– ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 – 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

#### Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Koosta 0,3 alkaen toimitus rullassa tai renkaana.

### Tekninen kuvaus

virheraja	±6 µm
Paksuus	0,2 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	ruostumaton
Materiaali	Jaloteräs, INOX

Rullan pituus	5 m
Rullan leveys	150 mm
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha