

## HEDI

### Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 25B2



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **1x 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.**
- **2x 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelipidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Suuri ja laadukas kokomuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm, sisältää lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

Pyörivä kääntökahva, joka mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.

##### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Tarkastusdirektiivi:**

Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600).

**Tekninen kuvaus**

Kaapelin rakenne	5G2,5
IP-suojausluokka	IP 44
Kaapelin pituus	25 m
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kotelon materiaali	Kokomuovi
Kaapeliluokka	H07BQ-F
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
Nimellisjännite	400 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela