



## Mini-LED-valaisin, Tyyppi: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081451 10
GTIN	5708997360101
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Kompaktit ja valovoimaiset akkukäyttöiset LED-valaisimet mobiiliin käyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta niitä voidaan käyttää hyvin käsivalaisimina. Säädettävät magneettijalat mahdollistavat lisäksi kiinteän käytön.

Uusi **OPTILight-toiminto** optimoi valotehon ja valaistuksen keston. SMART Grip 4-in-1 -järjestelmä yhdistää useita toimintoja yhteen yksikköön: rengas turvallista otetta varten, klipsi helppoa kiinnitystä varten, vahva magneetti ja jalusta.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

### Tekninen kuvaus

Valovirta	100 - 1000 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaiskorkeus	96 mm

Kokonaisleveys	38 mm
Valaisuaika	1,5 - 15 h
Akkutyyppi	Litiumioni
ATEX-vyöhyke	ei
Lamppu	LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	104 mm
Paino	250 g
IP-suojaluokka	IP 65
akun jännite	3,7 V
Akkukapasiteetti	5,2 Ah
Valmistajamerkintä	NOVA MINI
Tuotetyyppi	Lamppu