

Garant**Liuskakaralaukka M14 Huopa (A) / kangas (A), Ø 125 mm×20 mm, Rakeisuus: 150FINE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. **M14-suorakiinnitys.**

Erittäin joustava.

Hiomakankaan (A) ja huovan (A) yhdistelmä.

Käyttö:

Hienohiontaan kaarevilla pinnoilla.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	150
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Kiekon Ø	125 mm
Laikan leveys	20 mm

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm×20 mm
Kierre	M14
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	30 m/s
Tuotetyyppi	Liuskakaralaukka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		