

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi ilman vierintäreunusta, vetoalusta, 26×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932105 800
GTIN	4062406277086
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 30×28G. Pariovet, keskuslukitus.
Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Sisältää 2 vetoalustaa, kantokyky 75 kg.

Sijoitus:

Vetoalustojen määrä: 2

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikot 26×20G.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Paino	45 kg
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	650 mm

Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Vetoalusta 75 kg Korkeus 75 mm	930654 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12