

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi ilman vierintäreunusta, 36×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932118 800
GTIN	4062406277062
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 40×28G. Pariovet, keskuslukitus.
Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikat 36×20G.

Tekninen kuvaus

Paino	50 kg
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	650 mm
Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste

Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
-----------------------------------	-------------