

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi ilman vierintäreunusta, vetoalusta, 36×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932122 800
GTIN	4062406277093
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 40×28G. Pariovet, keskuslukitus.

Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Sisältää 2 vetoalustaa, kantokyky 75 kg.

Sijoitus:

Vetoalustojen määrä: 2

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikat 36×20G.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys	700 mm
Paino	54 kg
Hyötykorkeus	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
-----------------------------------	-------------