

Garant
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-1/2tuuma


Tilaustiedot

Tilausnumero	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Tuoteluokka	61E

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Erittäin kompakti **räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin ja poistonuppi.**

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	14×18 mm
Pistomitta S	34 mm
Korkeus h	20,5 mm
Leveys b	39 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Kestokuormitus	340 Nm
Hammasluku	48
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	kyllä
Tuotetyyppi	Räikkä