

Garant**Kiintoavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-19mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657792 1-19 |
| GTIN | 4062406277413 |
| Tuoteluokka | 61E |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Pistomitta S | 20 mm |
| Vaihtovarsi | 9×12 mm |
| Leveys b | 41,6 mm |
| Korkeus h | 7,7 mm |
| Avainkoko | 19 mm |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu (hilseilemätön) |
| Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |