

Garant**Kiintoavainpää, tyyppi-Avainkoko: 2-27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657792 2-27
GTIN	4062406277512
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Pistomitta S	32,5 mm
Leveys b	58,7 mm
Avainkoko	27 mm
Korkeus h	14 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää