



Räikkäpää, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Tuoteluokka	62E

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Räikkäpää suunnanvaihtimella.**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kestokuormitus	30 Nm
Hammasluku	52
Pistomitta S	17,5 mm
Leveys b	25 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Korkeus h	15,3 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	ei
Tuotetyyppi	Räikkä