



## Katto- ja asennustuki, Enimmäispituus: 300cm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861780 300
GTIN	4008158041261
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin stabiili rakenne kovaa kuormitusta kestävien teräsputkien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta. Käyttö yhdellä kädellä 2-komponenttimuovikahvan ja pumppumekanismin ansiosta. Pikatyöntöpainike teleskooppivarren nopeaan sisään- ja ulosvientin. Säädettävä pitovoima kääntämällä tukea varresta. Kuormitettavissa **korkeintaan 160 kg (koko 250) tai 110 kg (koko 300), kun teleskooppitanko on kokonaan sisällä**. Käyttö myös vinoilla pinnoilla **portaattomasti -45° – 45° käännettävien** kontaktipintojen ansiosta. Kuormitus vinoilla pinnoilla kork. 40 kg.

#### Käyttö:

Kipsikartongin, puulautojen, paneelien, kattolautojen, metallilistojen, kalvojen ja lampunrunkojen kiinnitykseen aina 3,00 m:n korkeudessa. Käyttö on mahdollista ongelmitta myös vinoilla pinnoilla käännettävien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta.

### Tekninen kuvaus

Kahvamateriaali	2K-muovi
Erityisominaisuus	kääntyvä

Erityisominaisuus	luistamaton
Enimmäiskantavuus	110 kg
Raaka-aine	teräs
Kääntökulma	-45 - 45 astetta
Kokonaispituus	170 - 300 cm
sopii	Laudat
sopii	Metallilistat
sopii	Kalvot
sopii	Kattolevyt
sopii	Kipsikartonki
sopii	Valaisimen runko
sopii	Paneelit
Tukilevy	9×7 cm
Paino	3,5 kg
Tuotetyyppi	Pystytuki/asennustuki