

**Garant****Lenkkiavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657892 1-18
GTIN	4062406278045
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Sopii:**

Momenttiavain, nelikulmapitimet

**Huomautus:**

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätytyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	9×12 mm
Avainkoko	18 mm
Leveys b	28,9 mm
Korkeus h	13,2 mm
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
työkalu, jossa räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Lenkkiavainpää