

**VHB™-teippi, läpinäkyvä, Leveysxpituus(mmxm): 25X33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ 4910 on läpinäkyvä, ja niin sitä voidaan käyttää taustavalastujen, valoa läpäisevien kylttien, keinohartsilla vahvistetun lasin, metallin, lasin ja materiaalien, joissa on suuri pintaenergia (HSE), koristemateriaalin ja listojen, nimikylttien ja logojen asennukseen, paneelien liimaukseen ja vahvikkeiden kiinnityksiin.

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiivisysominaisuudet, tärinää vaimentava.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 25 mm

Paksuus: 1 mm

Tekninen kuvaus

Venymiskyky	300 %
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Paksuus	1 mm
Valmistajamerkintä	4910

Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Liimausvoima teräksessä	4,8 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 %
Leveys	25 mm
Liimamassa	Akrylaatti
Väri	läpinäkyvä
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Säilytyslämpötila	20 °C
Pituus	33 m
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi