



Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, pidikkeessä suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	614915 10
GTIN	3662424068416
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614905: Koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Säilytykseen: muovitelie

Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoko	10 mm

Avainkoko	16 mm
Avainkoko	12 mm
Avainkoko	13 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Avainkoko	18 mm
Avainten määrä	10
Renkaan asento	15 astetta
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Pakkaus	muoviline
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 16 mm	614905 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614905 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 11 mm	614905 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 17 mm	614905 17
	614905 8

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 8 mm

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 14 mm

614905 14

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 19 mm

614905 19

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 18 mm

614905 18

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 13 mm

614905 13

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 12 mm

614905 12