



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 17
GTIN	3662424065057
Tuoteluokka	63V

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h <sub>1</sub>	6,6 mm
Kidan leveys b	36,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	17 mm
Lenkin Ø D	31,7 mm
Avaimen pituus L	225 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	10,3 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain