



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 21 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	638166 6
GTIN	4018754260836
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M20 sekä sytytystulpille.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 15 kpl nro 642200 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Avainholkit sytytystulpille: 1 kpl nro 642450 koko 16

T-väännin: 1 kpl nro 641300

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600

Räikkä: 1 kpl nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 64 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-30 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-30 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Osien määrä	21
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642450 16
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 20,8 mm	642450 20,8
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255