



Kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637633 8 |
| GTIN | 4000896053636 |
| Tuoteluokka | 630 |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pituus | 43,5 mm |
| vääntöpuolen Ø | 19 mm |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |