



## Kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637633 5
GTIN	4000896053605
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

#### Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

#### Standardi:

**DIN 7422**

#### Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

### Tekninen kuvaus

Pituus	43,5 mm
vääntöpuolen Ø	17 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy