

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 100-125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

Iskunkestävä malli.

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25–50.

Erikoistarvike:

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

virheraja	3 µm
Karan Ø	6,35 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Kierteen nousu	0,5 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Kalibrointi	B2
Lukema	0,001 mm
Mittausalue	100 - 125 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200