

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 320, Harjan Ø×harjan leveys: 200X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570322 200X16
GTIN	4017359144930
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

**Käyttö:**

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Harjan leveys	16 mm
Reiän Ø suurennettavissa	80 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	33 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
porauksen Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyppi	Pyöröharja