



## Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, 337DC, Rakeisuus: 120



### Tilaustiedot

Tilausnumero	568534 120
GTIN	8718734418580
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

Minihiomanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Hiomarakeet puristettu harkoiksi. Suuri raetiheys pitkää käyttöikää varten. **Ei tukoksia** tarkkojen kanavien ansiosta. **Tasainen pintatulos** koko hiontaprosessin aikana, myös ohuita levyjä työstettäessä.

#### Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrollat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

### Tekninen kuvaus

Hiomanauhan Ø	90 mm
Hiomanauhan pituus	289 mm
3M-raekokomerkintä	A160
Rakeisuus	120
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	337DC
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		