

Vasara-, lävistin- ja uloslyöntituurnavalikoima, Työkalujen lukumäärä: 15**Tilaustiedot**

Tilausnumero	954668 15
GTIN	2050002041998
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954668: 1 kpl

GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl

Litteä taltta nro 740500 koko 200: 1 kpl

Ristipäätaltta nro 740600 koko 200.: 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

Pistepuikko nro 749000 koot 100; 120/10; 120/12; 150: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	15
Malli	iskutyökalujen kanssa
Paino	2,19 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 4 mm	747000 4
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 2 mm	747000 2
Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250 Kokonaispituus 120/10 mm	749000 120/10
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954668	952001 954668
Risti-iskutaltta Kokonaispituus 200 mm	740600 200
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 6 mm	747000 6
Lukkosepänavasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250 Kokonaispituus 100 mm	749000 100
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 8 mm	747000 8
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 3 mm	747000 3
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 3 mm	745500 3
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 4 mm	745500 4
Laakataltta Kokonaispituus 200 mm	740500 200
Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250 Kokonaispituus 150 mm	749000 150
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 5 mm	747000 5
Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250 Kokonaispituus 120/12 mm	749000 120/12