



Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko litteä, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565575 40
GTIN	9003171602548
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka, jossa zirkonikorundi (ZA) ja jäähdyttävät pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: litteä

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	litteä
Hioma-aineen lyhenne	ZA
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka