

**Garant****CaraFin Diamant -kiillotuslaikkasarja, 5 osaa, Ø 22 mm, Rakeisuus: D10µm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553980 D10    |
| GTIN         | 4062406300074 |
| Tuoteluokka  | 51G           |

**Kuvaus****Malli:**

**CaraFin Diamant -kiillotustyökalut**, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Kova polyamidialusta. Optimaalinen appelsiinipinnan tasoittamiseen kiillotusprosessissa.

**Etu:**

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

**Käyttö:**

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin **ilman kiillotustahnoja**. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078140 ja 078150. Suositeltu kierrosluku 2000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Kiillotusaste | Loppukiillotus |
| Kiekon Ø      | 22 mm          |
| Väri          | valkoinen      |
| Sarja         | CaraFin        |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne    | D                      |
| Suosittelun kierrosluku | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Tuotenimen määrite      | Ø 22 mm                |
| Tuotetyyppi             | Kiillotuslaikka        |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Kovametalli                    | soveltuu |                |           |
| INOX                           | soveltuu |                |           |
| Ti                             | soveltuu |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu |                |           |
| CuZn                           | soveltuu |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu |                |           |
| lakka                          | soveltuu |                |           |
| Uni                            | soveltuu |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu |                |           |
| kuiva                          | soveltuu |                |           |